


## Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M56X400



Artikel nummer	01000.560.400
Merk	-
UBB	950351037532
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012555
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M56
Lengte (mm)	400

### Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

### Technische specificatie

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	124
b (min.): $L > 200\text{mm}$	137
k	35
s	85
P	5.50

### Technische tekening

