


Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 DIN 931 M60X280



Artikel nummer	01000.600.280
Merk	-
UBB	950351038118
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012623
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M60
Lengte (mm)	280

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): $L > 200\text{mm}$	145
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	132
k	38
P	5.50
s	90

Technische tekening

