

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M4X10

Artikelnummer	01010.040.010
Merk	-
UBB	950351039512
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012913
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	10 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	10
P	0.7
s	7

Technische tekening

