FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M4X40

Artikelnummer	01010.040.040
Merk	-
UBB	950351040254
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013002
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	40
P	0.7
s	7

Technische tekening

