



Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M4X50

Artikelnummer	01010.040.050
Merk	-
UBB	950351040338
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013019
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M4
Lengte (L) (mm)	50

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

k	2.8
P	0.70
s	7

Technische tekening

