

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M5X60

Artikelnummer	01010.050.060
Merk	-
UBB	952351843976
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013194
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	60
P	0.8
s	8

Technische tekening

