

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M6X8

Artikelnummer	01010.060.008
Merk	-
UBB	950351041575
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013217
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	8 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	8
P	1
s	10

Technische tekening

