

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M6X10

Artikelnummer 01010.060.010

Merk -

UBB 950351041658

UNSPSC 31161620

EAN 8715492013224

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	10 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	10
P	1
s	10

Technische tekening

