



## Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M6X12

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Artikel nummer | 01010.060.012                 |
| Merk           | -                             |
| UBB            | 950351041732                  |
| UNSPSC         | 31161620                      |
| EAN            | 8715492013231                 |
| PKG. van 200   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Klasse               | 8.8                    |
| Aandraaivoorziening  | Buitenzeskant          |
| Kopsoort             | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Blank                  |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |
| Diameter (d-D)       | M6                     |
| Lengte (L) (mm)      | 12                     |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 933        |
| NF   | E25-114    |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4017       |

### Technische specificatie

|   |    |
|---|----|
| k | 4  |
| P | 1  |
| s | 10 |

### Technische tekening

