

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 DIN 933 M6X14



Artikel nummer	01010.060.014
Merk	-
UBB	950351041815
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013248
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 933
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Diameter (d-D)	M6
Lengte (L) (mm)	14

Standaarden

ISO	4017
ISO niet meer gebruiken !	4017
DIN	933

Technische specificatie

k	4
P	1
s	10

Technische tekening

