

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M6X20

Artikelnummer	01010.060.020
Merk	-
UBB	950351042151
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013279
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	20 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	20
P	1
s	10

Technische tekening

