

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M6X25

Artikelnummer	01010.060.025
Merk	-
UBB	950351042318
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013293
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	25 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	25
P	1
s	10

Technische tekening

