

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M6X70

Artikelnummer	01010.060.070
Merk	-
UBB	950351043068
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013385
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	70
P	1
s	10

Technische tekening

