

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M10X60

Artikelnummer	01010.100.060
Merk	-
UBB	950351046947
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013958
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	60
P	1.5
s	17

Technische tekening

