

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M10X65

Artikelnummer	01010.100.065
Merk	-
UBB	950351047028
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013965
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	65 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	65
P	1.5
s	17

Technische tekening

