FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M12X20

Artikelnummer	01010.120.020
Merk	-
UBB	950351047853
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014115
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	20 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	20
P	1.75
s	19

Technische tekening

