

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M12X65

Artikelnummer	01010.120.065
Merk	-
UBB	950351048760
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014252
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	65 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	65
P	1.75
s	19

Technische tekening

