

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M12X110

Artikelnummer	01010.120.110
Merk	-
UBB	950351920380
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014320
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	110 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	110
P	1.75
s	19

Technische tekening

