

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M14X40

Artikelnummer	01010.140.040
Merk	-
UBB	950351049750
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014450
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	40
P	2
s	22

Technische tekening

