

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M20X30

Artikelnummer	01010.200.030
Merk	-
UBB	950351053455
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015068
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	30
P	2.5
s	30

Technische tekening

