FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M20X70

Artikelnummer	01010.200.070
Merk	-
UBB	950351054107
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015143
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	70
P	2.5
s	30

Technische tekening

