FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M22X50

Artikelnummer	01010.220.050
Merk	-
UBB	950351054776
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015358
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M22
k	14
L (mm)	50
P	2.5
s	32

Technische tekening

