

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M24X75

Artikelnummer	01010.240.075
Merk	-
UBB	952351319761
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015570
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	75 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	75
P	3
s	36

Technische tekening

