

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M30X40

Artikelnummer	01010.300.040
Merk	-
UBB	500621728095
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503396
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	40
P	3.5
s	46

Technische tekening

