

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M30X70

Artikelnummer	01010.300.070
Merk	-
UBB	950351057415
UNSPSC	31161620
EAN	8715492016003
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	70
P	3.5
s	46

Technische tekening

