FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M30X120

Artikelnummer	01010.300.120
Merk	-
UBB	950351923681
UNSPSC	31161620
EAN	8715492016065
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	120
P	3.5
s	46

Technische tekening

