FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M30X180

Artikelnummer	01010.300.180
Merk	-
UBB	952351320819
UNSPSC	31161620
EAN	8715492016119
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	180 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	180
P	3.5
s	46

Technische tekening

