

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M30X200

Artikelnummer	01010.300.200
Merk	-
UBB	952351320991
UNSPSC	31161620
EAN	8715492016133
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	200
P	3.5
s	46

Technische tekening

