



Zeskantflensbout zelfborgend met vertanding DIN ≈6921 Staal Blank 100 M16X25

Artikelnummer 01050.160.025

Merk -

UBB 950351125493

UNSPSC 31161620

EAN 8715492019332

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter M16

Lengte 25 mm

Klasse 100

Aandraaivoorziening Zeskant

Kopsoort Zeskantkop

Materiaalsoort Staal

Draadrichting Rechts

OppervlaktebedekkingBlank

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN ≈6921

Technische specificatie

d-D M16

dc 31

k 11.2

L (mm) 25

Technische tekening

