

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M8X1,00X60



Artikelnummer 01060.080.060

Merk -

UBB 950351126715

UNSPSC 31161620

EAN 8715492019554

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
NF	E25-152
ISO	8765
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L > 200$ mm	41
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	60
P	1
s	13

Technische tekening

