FABORY



Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M12X1,50X50

Artikelnummer	01060.120.050
Merk	-
UBB	950351127887
UNSPSC	31161620
EAN	8715492019820
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NF	E25-152
ISO	8765
DIN	960
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.5
s	19

Technische tekening

