

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M12X1,50X100



Artikelnummer	01060.120.100
Merk	-
UBB	950351128794
UNSPSC	31161620
EAN	8715492019912
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ISO	8765
NF	E25-152
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	100
P	1.5
s	19

Technische tekening

