

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 8.8 M16X1,50X60



Artikelnummer 01060.160.060

Merk -

UBB 950351129941

UNSPSC 31161620

EAN 8715492020185

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	960
NF	E25-152
ISO	8765
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	60
P	1.5
s	24

Technische tekening

