FABORY



# Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 8.8 M10X1,00X45

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 01061.100.045 |
| Merk | - |
| UBB | 950351131335 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492020512 |
| PKG. van 100 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M10 |
| Lengte | 45 mm |
| Klasse | 8.8 |
| Aandraaivoorziening | Zeskant |
| Kopsoort | Zeskantkop |
| Materiaalsoort | Staal |
| Draadrichting | Rechts |
| Oppervlaktebedekking | Blank |
| Draadsoort | Metrisch extra fijne schroefdraad |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| NF | E25-152 |
| ISO | 8765 |
| DIN | 960 |
| NEN | 1555 |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 32 |
| b (min.): L200mm | 45 |
| b (min.): L≤125mm | 26 |
| d-D | M10 |
| k | 6.4 |
| L (mm) | 45 |
| P | 1 |
| s | 17 |

## Technische tekening

