

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 8.8 M10X1,00X50



Artikelnummer	01061.100.050
Merk	-
UBB	950351131418
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020529
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	960
NF	E25-152
ISO	8765
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	50
P	1
s	17

Technische tekening

