FABORY



Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 8.8 M10X1,00X70

Artikelnummer	01061.100.070
Merk	-
UBB	950351131665
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020567
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

NF	E25-152
NEN	1555
ISO	8765
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	70
P	1
s	17

Technische tekening

