

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 8.8 M12X1,25X60



Artikelnummer 01061.120.060

Merk -

UBB 950351132242

UNSPSC 31161620

EAN 8715492020680

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	960
NF	E25-152
NEN	1555
ISO	8765

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	60
P	1.25
s	19

Technische tekening

