

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 8.8 M12X1,25X80



Artikelnummer 01061.120.080

Merk -

UBB 950351132408

UNSPSC 31161620

EAN 8715492020727

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	960
NEN	1555
ISO	8765
NF	E25-152

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	80
P	1.25
s	19

Technische tekening

