

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 8.8 M20X1,50X130



Artikelnummer	01061.200.130
Merk	-
UBB	952351326360
UNSPSC	31161620
EAN	8715492021076
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	130 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ISO	8765
DIN	960
NF	E25-152

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	130
P	1.5
s	30

Technische tekening

