




Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 8.8 M10X1,25X35

Artikelnummer 01070.100.035

Merk -

UBB 950351134974

UNSPSC 31161620

EAN 8715492021526

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	961
NEN	1568
ISO	8676
NF	E25-151

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	35
P	1.25
s	17

Technische tekening

