




Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 8.8 M14X1,50X40

Artikelnummer 01070.140.040

Merk -

UBB 950351136466

UNSPSC 31161620

EAN 8715492021717

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	961
NF	E25-151
NEN	1568
ISO	8676

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	40
P	1.5
s	22

Technische tekening

