




Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 8.8 M16X1,50X70

Artikelnummer	01070.160.070
Merk	-
UBB	950351137605
UNSPSC	31161620
EAN	8715492021861
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ISO	8676
NF	E25-151
DIN	961

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	70
P	1.5
s	24

Technische tekening

