




Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Blank 8.8 M10X1,00X40

Artikelnummer	01071.100.040
Merk	-
UBB	950351138280
UNSPSC	31161620
EAN	8715492022066
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ISO	8676
DIN	961
NF	E25-151

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	40
P	1
s	17

Technische tekening

