




Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Blank 8.8 M12X1,25X25

Artikelnummer	01071.120.025
Merk	-
UBB	950351138363
UNSPSC	31161620
EAN	8715492022165
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	25 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	961
NF	E25-151
NEN	1568
ISO	8676

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	25
P	1.25
s	19

Technische tekening

