




Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Blank 8.8 M20X1,50X60

Artikelnummer	01071.200.060
Merk	-
UBB	950351139841
UNSPSC	31161620
EAN	8715492022431
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

ISO	8676
DIN	961
NF	E25-151
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	60
P	1.5
s	30

Technische tekening

