


Zeskantbout met kleine kop, lange tap en ondersnijding DIN 561 Ri Staal Blank 22H M20X80



Artikelnummer	01090.200.080
Merk	-
UBB	500647907988
UNSPSC	31161620
EAN	8717077270350
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	80 mm
Spoed (P)	2.5
Klasse	22H
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	561-Ri
-----	--------

Technische specificatie

d-D	M20
dg	16.4
dp(max.)	15
g2	8.7
k	14
L (mm)	80
P	2.5
s	24
z2(min.)	10

Technische tekening

