FABORY



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M4X30

Artikelnummer	01200.040.030
Merk	-
UBB	950351140328
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024664
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): L≤125mm	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	30
P	0.7
s	7

Technische tekening

