FABORY



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M4X35

Artikelnummer	01200.040.035
Merk	-
UBB	951351616937
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024671
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): L≤125mm	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	35
P	0.7
s	7

Technische tekening

