

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M5X30



Artikelnummer	01200.050.030
Merk	-
UBB	950351140658
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024756
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	22
b (min.): $L \leq 125$ mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	30
P	0.8
s	8

Technische tekening

