FABORY



Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X30

Artikelnummer	01200.060.030
Merk	-
UBB	950351141565
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024886
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	30
P	1
s	10

Technische tekening

